

# Filter-regulator LFRS-3/8-D-MIDI-A

Broj artikla: 194745

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa zapornom regulacionom glavom sa bravicom i manometrom, za nazivni tlak 12 bara, za nezauljeni zrak.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filter-regulator s manometrom
Maks. količina kondenzata	43 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	3.100 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.160 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC