

Utična nazuvica - prolazni navojni spoj SCN-PK-2

Broj artikla: 19528

FESTO

za plastičnu savitljivu cijev PAN, PUN, PL, PP, PU.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	1,5 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 3 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminij
Material nut	Čelik pocinčan