



Prigušno-nepovratni ventil GRLA-F-1/4-QS-6-D

Broj artikla: 195600
Proizvod u napuštanju

FESTO

[jaka korozivna zaštita](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G1/4
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	430 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	384 ... 478 l/min
Temperatura okoline	0 ... 150 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara	600 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara	570 ... 680 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura ležaja	-10 ... 150 °C
Temperatura medija	0 ... 150 °C
Nazivni moment pritezanja	5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	37 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	FPM
Informacija o materijalu, šuplji vijak	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	Mjed kromirano i poniklano
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, zakretni priključak	Mjed kromirano i poniklano