

Pneumatika - pripajanje


CPX-GP-CPA-10

Broj artikla: 195710
Proizvod u napuštanju

FESTO

za modularni električni terminal CPX.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Priključak ventilskih blokova	Tip 12, CPA10
Dijagnoza	- Prekid žice po ventilskom svitku - Kratki spoj ventila - Podnapon ventila
Maks. broj ventilskih mjesta	24 kod monostabilnih ventila
LED pokazi	- 1 skupna dijagnoza - Status kanala na ventilima
Parametriranje	nadzor prekida žice/kanala nadzor kratkog spoja nadzor napona tereta Prazni način po kanalu Sile po kanalu Osiguranje od ponavljanja incidenta po kanalu
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po ventilskom izlazu
Područje pogonskog napona DC	20,4 ... 26,4 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tipično 15 mA (opskrba pogonskim naponom elektronika) Tipično 30 mA (opskrba naponom tereta ventila)
Maks. opskrba strujom po kanalu	0,2 A
Maks. sumarna struja po modulu	4 A
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Da, kod dodatnog napajanja
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	150 g
Električno aktiviranje	Feldbus
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan