


# Sabirnički čvor CPX-FB13

Broj artikla: 195740

FESTO

za modularni električni terminal CPX.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	Profibus DP
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	115 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametrisanje PL: Opskrba teretom PS: Napajanje elektronike, napajanje senzora SF: Sustavna greška
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	BF: greška sabirnice
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Feldbus sučelje	2x M12x1, 5-polni, B-kodiran Utičnica Sub-D, 9-polna Utikač Sub-D za samo-ugradnju
Maksimalni volumen adrese za ulaze	64 Byte
Maksimalni volumen adrese za izlaze	64 Byte
Parametrisanje	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Parametri sustava
Baud brzina	96 ... 12000 kbit/s
Potporna konfiguracije	GSD datoteka
Dodatne funkcije	- Aciklički pristup podacima preko "DPV1" Kanalno-orijentirana dijagnostika pomoću sabirnice polja "fieldbus-a" Start parametrisiranja u normal tekstu preko Feldbusa Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 200 mA
Tipovi komunikacije	DPV0: ciklička komunikacija DPV1: Aciklička komunikacija