


Sabirnički čvor CPX-FB6

Broj artikla: 195748
Proizvod u napuštanju

FESTO

za modularni električni terminal CPX.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2027. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Protokol	Interbus
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	125 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED-pokaz specifičan za proizvod	M: modificirati, parametriranje PL: Opskrba teretom PS: Napajanje elektronike, napajanje senzora SF: Sustavna greška
LED-pokaz specifičan za sabirnicu	BA: sabirnica aktivna RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: Pogonski napon
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Diagnostics memory
Elementi za posluživanje	DIL sklopka
Feldbus sučelje	2 x utikač Sub-D za samostalno sklapanje 2x M12x1, 5-polni, B-kodiran Utičnica i utikač Sub-D, 9-polni
Maksimalni volumen adrese za ulaze	12 Byte
Maksimalni volumen adrese za izlaze	12 Byte
Parametriranje	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Parametri sustava
Baud brzina	500, 2000 kbit/s
Dodatne funkcije	- Aciklički pristup podacima preko "PCP"-kanala Kanalno-orijentirana dijagnostika pomoću sabirnice polja "fieldbus-a" Start parametriranja u normal tekstu preko Feldbusa Status sustava može se prikazati preko procesnih podataka Dodatni interface dijagnoze za uređaje za rukovanje
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Typ. 200 mA