


Montažna ploča VN-T6-BP-NRH

Broj artikla: 196956

FESTO

za vakuumsku usisnu sapnicu VN-... sa širinom 24 mm. Montaža na H
profilu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,8 Nm
Težina proizvoda	12,4 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material plate	PA ojačan
Material slide	POM