

Plastična savitljiva cijev PFAN-10X1,5-NT

Broj artikla: 197064

FESTO

dozvoljeno u prehrambenom području, za temperature do 150°C..



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	10 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	140 mm
Unutarnji promjer	7 mm
Min. radijus savijanja	22 mm
Upute za korištenje	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 16 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 232 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Test na vatrootpornost	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije Pogledajte izjavu o sukladnosti
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,087 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 10 mm
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 60 +5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PFA