

Plastična savitljiva cijev PFAN-12X1,75-NT

Broj artikla: 197065

FESTO

dozvoljeno u prehrambenom području, za temperature do 150°C..



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	12 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	165 mm
Unutarnji promjer	8,4 mm
Min. radijus savijanja	29 mm
Upute za korištenje	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 16 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 232 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Test na vatrootpornost	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije Pogledajte izjavu o sukladnosti
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,125 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 12 mm
Boja	prirodno
Tvrdoća po Shoreu	D 60 +5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	PFA