


# Zaporni ventil HE-N3/4-LO

Broj artikla: 197131

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Vrsta upravljanja	direktno
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
C vrijednost	36,28 l/sbar
b-vrijednost	0,21
Normalni nazivni protok	8.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Težina proizvoda	1.000 g
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Pneumatski priključak 3	1 NPT
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijski tlačni lijev