


Blok podnožja MHA1-P8-2-M3-PI

Broj artikla: 197230

FESTO

s utičnim podnožjima, za ventile s podnožjem MHA1-...-PI



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	8
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M3
Material of connecting plate	Aluminijska legura za gnječenje