

Blok podnožja MHA1-PR8-3-PI-PCBM

Broj artikla: 197255

FESTO

za montažu tiskanih pločica ventila s blokom podnožja MHA1-...-PI, s pneumatskim Multipolom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Maks. broj ventilskih mjesta | 8 |
| Pogonski tlak | 0 ... 8 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 40 °C |
| Vrsta pričvršćenja ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | M5 |
| Pneumatski priključak 2 | M3 |
| Pneumatski priključak 3 | M5 |
| Material of connecting plate | Aluminijska legura za gnječenje |