

Blok podnožja MHA2-PR10-3-M5

Broj artikla: 197451

FESTO

za ventile s blokom podnožja MHA2-...-HC/TC



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom sa H - profilom
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	M7
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3/11	M7
Material of connecting plate	Aluminijska legura za gnečenje