

DUO spiralna plastična savitljiva cijev PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

Broj artikla: 197617

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	0,5 m
Vanjski promjer	4 mm
Duljina bloka	0,268 m
Unutarnji promjer	2,6 mm
Promjer namatanja	25 mm
Broj zavoja	20
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TUV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	25 g
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 4 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)