

Spiralna plastična savitljiva cijev PPS-6-15-1/4-BL

Broj artikla: 19797

FESTO

s 2 okretna priključka i brtvnim prstenom, poliamid (nije dozvoljen u proizvodnji hrane).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	15 m
Vanjski promjer	7,8 mm
Duljina bloka	0,8 m
Unutarnji promjer	6,2 mm
Promjer namatanja	75 mm
Broj zavoja	86
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 17,2 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Nazivni moment pritezanja	11 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	500 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Vanjski navoj G1/4
Boja	plavo
Material of connecting thread	Mjed
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material buckling protection	Čelik pocinčano
Material tubing	Poliamid 12