


Aksijalni komplet EAMM-A-P6-38A-40P

Broj artikla: 1983450

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	110 g
Kod sučelja, pogon	P6-38A
Cod sučelja, Motor in	40P
Kod sučelja, kućište spojke	38A.2
Materijal - napomena	RoHS sukladno