



# Prigušno-povratni ventil GR-3/4

Broj artikla: 2103

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smjeru protoka.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	3.300 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	4800 l/min
Pogonski tlak	0,3 ... 15 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	938 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno