



# Prigušno-povratni ventil GRR-1/2

Broj artikla: 2111

FESTO

s polugom s kotačićem i podesivom količinom protoka na izlazu.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Element namještanja	Poluga s kotačićem
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	1.300 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	1250 l/min
Pogonski tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	735 g