

Slijepa matica MCK-PK-6-KU

Broj artikla: 211292

FESTO

Polimerna izvedba



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Unutarnji navoj M12x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pneumatski priključak 1	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom
Material of union nut	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno