

Paralelni komplet EAMM-U-50-D32-40P-78

Broj artikla: 2153283

★ Osnovni proizvodni program

[Prikladno za električne pogone](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	12,1 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,01 Nm
Prenosivi okretni moment	1 Nm
Težina proizvoda	596 g
Kod sučelja, pogon	D32B
Cod sučelja, Motor in	40P
Materijal - napomena	RoHS sukladno