

# Paralelni komplet EAMM-U-50-S38-40P-78

Broj artikla: 2155239

★ Osnovni proizvodni program

[Prikladno za električne pogone](#)

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost             |
|--------------------------------|------------------------|
| Veličina                       | 50                     |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno            |
| Prijenosni odnos prigona       | 1:1                    |
| Maks. brzina vrtnje            | 6.000 1/min            |
| PWIS conformity                | VDMA24364 zone III     |
| Temperatura ležaja             | -25 ... 60 °C          |
| Relativna vlažnost zraka       | 0 - 95 %               |
| Mehanička zaštita              | IP40                   |
| Temperatura okoline            | -10 ... 60 °C          |
| Moment tromosti mase           | 12,1 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0,01 Nm                |
| Prenosivi okretni moment       | 1 Nm                   |
| Težina proizvoda               | 577 g                  |
| Kod sučelja, pogon             | S38                    |
| Cod sučelja, Motor in          | 40P                    |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno          |