


# Spojka EAMC-30-32-10-10

Broj artikla: 2310372

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	10 mm
Promjer 2 prihvata	10 mm
Veličina	30
Nazivna duljina	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	48 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno