


Aksijalni komplet EAMM-A-D100-120G

Broj artikla: 2449341

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	143 Nm
Težina proizvoda	3.520 g
Kod sučelja, pogon	D100B
Cod sučelja, Motor in	120G
Materijal - napomena	RoHS sukladno