

# Okrugli cilindar DGS-25-200


Broj artikla: 2473

Proizvod u napuštanju

FESTO

Izvedbe bez prigušenja u krajnjim položajima.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrijednost  |
|---------------------------------------|---|
| Hod                                   | 200 mm  |
| Promjer klipa                         | 25 mm   |
| Prigušivanje                          | bez prigušivanja                                  |
| Prepoznavanje pozicije                | bez   |
| Varijante                             | jednostrana klipnjača                             |
| Pogonski tlak                         | 1 ... 12 bar                                      |
| Način funkcioniranja                  | dvoradno  |
| Pogonski medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja   | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura okoline                   | -20 ... 80 °C                                     |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje  | 247 N   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 295 N   |
| Pneumatski priključak                 | G1/8  |