

# Okrugli cilindar DGS-40-80-PPV

Broj artikla: 2479

Proizvod u napuštanju

FESTO

s obostrano podesivim prigušenjem u krajnjim položajima.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	80 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	0,6 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	15 mm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	633 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	754 N
Pneumatski priključak	G1/4