


# Aksijalni komplet EAMM-A-D50-87A

Broj artikla: 2733781

★ Osnovni proizvodni program

Prikladno za električne pogone

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	12 Nm
Težina proizvoda	860 g
Kod sučelja, pogon	D50B
Cod sučelja, Motor in	87A
Materijal - napomena	RoHS sukladno