

# T utični spoj NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Broj artikla: 2839867

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Težina proizvoda	25 g
Električni priključak 1	Utičnica ravna, M12x1, 5-polna, A-kodirana
Električni priključak 2	Utičnica ravna, M12x1, 5-polna, A-kodirana
Električni priključak 3	Ravna utična spojnica, M12, 5-pin, A
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	4 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	1,5 kV
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	TPE-U(PUR)
Boja, kućište	crno
Material of union nut	Cinkov tlačni lijev poniklano
Material seals	FPM
Material electrical contact	Bakrena slitina pozlaćeno