

# Zakretna priрубnica CRSNCS-40

Broj artikla: 2895921

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varijante	Visoka korozivna zaštita
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	239 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material rod end bearing	PTFE Nehrdajući čelik
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući