


Zakretna prirubnica SNCS-125-R3

Broj artikla: 2895926

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	125
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Varijante	Visoka korozivna zaštita
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	1.369 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Aluminijska legura za gnječenje sa zaštitnom prevlakom
Material rod end bearing	PTFE Nehrđajući čelik
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući