



DUO vod

NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Broj artikla: 2903567

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101
Konstruktivna struktura	y- razvodnik s kablom na uređaju polja i strani za kontroler
Tip razvoda	1 za 2
Dodatne funkcije	Spajanje senzora i kontrolera s proporcionalnim regulatorom tlaka
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Težina proizvoda	377 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	okruglo
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M12x1, A-coded u skladu s EN 61076-2-101
Električni spoj 1, broj pinova/žica	8
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	6
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljeno
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	5
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	5
Električni spoj 3, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 3, tip konektora	Kabel
Električni spoj 3, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 3, broj pinova/žica	3
Električni spoj 3, zauzeti pinovi/žice	3
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	2 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dužina kabela 1	5 m
Dužina kabela 2	5 m
Promjer kabela 1	5,3 mm
Promjer kabela 2	4,5 mm
Struktura kabla	3x0,25 5x0,25 zaslonjeno
Nazivni presjek vodiča	0,25 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3

Svojstvo	Vrijednost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	crno
Material housing	TPE-U(PUR)
Boja, kućište	crno
Material screw-type lock	Poniklani mesing
Material seals	FPM
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Material insulation	PVC