


# Spojni vod NEBS-M12G12-KS-10-LE12

Broj artikla: 2912452

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Identifikacija kabela	S držačem natpisne oznake
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	945 g
Električni priključak 1	Ravni utikač, M12x1, 12-pin, A-kodirani
Električni priključak 2	Otvoreni kraj, 12- žica
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	30 V
Strujna opteretivost kod 40°C	1,5 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Duljina kabela	10 m
Svojstvo vodiča	Basic
Uvjeti ispitivanja kabela	Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit
Min. radijus savijanja kabela	85 mm
Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela	42,5 mm
Promjer kabela	8,5 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabela	12x0,14 zaslonjeno
Presjek priključka	0,14 mm <sup>2</sup>
Kod boje izolacije žile	Pin 1 = smeđe Pin 10 = ljubičasto Pin 11 = sivo/rozo Pin 12 = crveno/plavo Pin 2 = plavi Pin 3 = bijelo Pin 4 = zeleno Pin 5 = roza Pin 6 = žuto Pin 7 = crno Pin 8 = sivo Pin 9 = crveno
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-25 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kablanski plašt	crno
Material of union nut	Cinkov tlačni lijev
Material seals	NBR
Material electrical contact	Mjed poniklano i pozlaćeno