


Clip fix tool AGTC-T-SG-1+Z1

Broj artikla: 2927784
Proizvod u napuštanju

FESTO

[U kutiji s priborom](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/4
Način aktiviranja	mehanički
Pogonski tlak	2 ... 6 bar
Temperatura okoline	5 ... 40 °C
Material housing	PA ojačan TPE-S
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-strojevi-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura medija	5 ... 40 °C
Maks. pritezni moment	15 Nm
Težina proizvoda	750 g
Material of connecting thread	Aluminijska legura za gnječenje, eloksirana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
material retainer	Opruga od nehrđajućeg čelika
Material tool holder	visokolegirani čelik
Držač alata	T-utor s potisnim komadom