

Aksijalni komplet EAMM-A-D60-80G-S1

Broj artikla: 2946762

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	17 Nm
Težina proizvoda	1.350 g
Kod sučelja, pogon	D60A D60B
Cod sučelja, Motor in	80G
Materijal - napomena	RoHS sukladno