


Ventil VOFD-L35T-

Broj artikla: 2956784

FESTO

directly controlled, 3.5 mm nominal width.



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 smjerni, zatvoreni, monostabil, polu-automatski 3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	51 mm
Normalni nazivni protok	406 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosjedni ventil
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	3,5 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem bez s dodirrom
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Prikladnost za vakuum	ne
b-vrijednost	0,15
C vrijednost	1,8 l/sbar
Protok Kv provjetranje	0,32 m ³ /h
Protok Kv odzračivanje	0,32 m ³ /h
Normalni nazivni protok 2-3	440 l/min
Vrijeme sklapanja isklj	60 ms
Vrijeme sklapanja uklj	40 ms
Pogonski medij	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	-50 ... 60 °C
Temperatura okoline	-50 ... 60 °C
Težina proizvoda	390 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR VMQ
Material housing	Aluminium ematiliert visokolegirani čelik, nehrđajući