

# Ventil VOFD-L100T-

Broj artikla: 2964753

FESTO

directly controlled, 10 mm nominal width.



## Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	51 mm
Normalni nazivni protok	1.900 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak	0 ... 12 bar
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosjedni ventil
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	10 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez s dodirom
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	reverzibilno
Prikladnost za vakuum	da
b-vrijednost	0,22
C vrijednost	7,6 l/sbar
Protok Kv provjetranje	1,68 m <sup>3</sup> /h
Protok Kv odzračivanje	1,68 m <sup>3</sup> /h
Normalni nazivni protok 2-3	1.888 l/min
Vrijeme sklapanja isklj	60 ms
Vrijeme sklapanja uklj	40 ms
Pogonski medij	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	950 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium emaliert