


Spojni vod NEBS-M12G12-KS-5-LE12

Broj artikla: 3058614

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Identifikacija kabela | S držačem natpisne oznake |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 492 g |
| Električni priključak 1 | Ravni utikač, M12x1, 12-pin, A-kodirani |
| Električni priključak 2 | Otvoreni kraj, 12- žica |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Nazivni pogonski napon DC | 30 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 1,5 A |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 0,8 kV |
| Duljina kabela | 5 m |
| Svojstvo vodiča | Basic |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Čvrstoća na izmjenično savijanje prema Festo normi, uvjeti ispitivanja na upit |
| Min. radijus savijanja kabela | 85 mm |
| Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela | 42,5 mm |
| Promjer kabela | 8,5 mm |
| Odstupanje promjera kabela | ± 0,2 mm |
| Struktura kabela | 12x0,14 zaslonjeno |
| Presjek priključka | 0,14 mm ² |
| Kod boje izolacije žile | Pin 1 = smeđe Pin 10 = ljubičasto Pin 11 = sivo/rozo Pin 12 = crveno/plavo Pin 2 = plavi Pin 3 = bijelo Pin 4 = zeleno Pin 5 = roza Pin 6 = žuto Pin 7 = crno Pin 8 = sivo Pin 9 = crveno |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Temperatura okoline | -30 ... 80 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -25 ... 80 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kablanski plašt | crno |
| Material of union nut | Cinkov tlačni lijev |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Mjed poniklano i pozlaćeno |