


Vod utičnice KMV-1-230AC-2,5

Broj artikla: 30940

FESTO

pred ugrađeno, za V-magnete.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	Utičnica Plug pattern type B to EN 175301-803
Nazivni pogonski napon AC	230 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Duljina kabela	2,5 m
Promjer kabela	6 mm
Struktura kabela	3x0,75
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	Bronca