


# Razdjelni blok FR-9-M3-B

Broj artikla: 30981

FESTO

za raspodjelu komprimiranog zraka.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Težina proizvoda	15 g
Broj odlaza	9
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj M3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminij eloksirano