

# Jedinica klizača SPZ-16-100-P-A

Broj artikla: 32724



Proizvod u napuštanju

FESTO

s dvije klipnjače (Twin klizne jedinice), za beskontaktnu detekciju položaja.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi

Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	100 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/duljina	10 mm
Promjer klipa	16 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Klizač
Prigušivanje	Pneumatsko prigušenje s metalnim fiksnim graničnikom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	180 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	180 N
Pneumatski priključak	M5
Material cover	Aluminijska legura za gnječenje
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući