


Prirubno pričvršćenje FNG-125

Broj artikla: 32946
Proizvod u napuštanju

[za cilindre DNG, DNGU.](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2015. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	125
Odgovara normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	2.216 g
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, pričvršćenje	Lijev s kuglastim grafitom lakirano
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinčano