


Jedinica za vođenje FEN-20- -KF

Broj artikla: 33482

FESTO

s kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	20
Hod	2 ... 250 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	520 N
Max. sila Fy statička	830 N
Maks. sila Fz	520 N
Max. sila Fz statička	830 N
Maks. moment Mx	15 Nm
Maks. moment Mx statički	24 Nm
Maks. moment My	20 Nm
Maks. moment My statički	31 Nm
Maks. moment Mz	20 Nm
Maks. moment Mz statički	31 Nm
Sila posmaka	15 N
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	12 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	828 g
Prirast težine po 10 mm hoda	12 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	42 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,7 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy