

Tuljak utikača KDV6-PK-6

Broj artikla: 337348

FESTO

za višestruko spajanje savitljivih cijevi od plastičnih savitljivih cijevi NW 6.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	5,3 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Pneumatski priključak	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno