

Zakretna priрубnica SSNG-32


Broj artikla: 34291

Proizvod u napuštanju

FESTO

sa sfernim ležajem, za cilindre DNG, DNGU, odgovarajuće postolje ležaja LBG.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2015. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Odgovara normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	195 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, pričvršćenje	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, zglobni ležaj	Čelik PTFE
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinčano