


Zakretna priрубnica SSNG-40

Broj artikla: 34292
Proizvod u napuštanju

FESTO

sa sfernim ležajem, za cilindre DNG, DNGU, odgovarajuće postolje ležaja LBG.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2015. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	255 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, pričvršćenje	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, zgloбni ležaj	Čelik PTFE
Informacija o materijalu, vijci	Čelik pocinčano