

# Magnetni svitak MSFW-24-50/60-OD

Broj artikla: 34415

FESTO

za izmjenični napon, bez utičnice.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                         | Vrijednost  |
|----------------------------------|---|
| Položaj ugradnje                 | proizvoljno   |
| Indikacija sklopnog položaja     | ne  |
| Min. vrijeme privlačenja         | 10 ms   |
| Trajanje uključenosti            | 100 %   |
| Faktor snage cos (phi)           | 0,7   |
| Parametri svitka                 | 24 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 9 VA, snaga držanja 7 VA |
| Dozvoljena kolebanja frekvencije | +/- 5 %   |
| Dozvoljena kolebanja napona      | +/- 10 %  |
| PWIS conformity                  | VDMA24364-C1-L  |
| Mehanička zaštita                | IP65  |
| Temperatura okoline              | -5 ... 40 °C  |
| Maks. pritezni moment, utičnica  | 0,4 Nm  |
| Težina proizvoda                 | 55 g  |
| Električni priključak            | 3-polni<br>Zastavice utikača za MSSD-F                  |
| Vrsta pričvršćenja               | s narovašenom maticom                                   |
| Materijal - napomena             | RoHS sukladno   |
| Material solenoid coil           | Duroplast<br>Bakar<br>Čelik                             |
| Material winding                 | Bakar   |