


# Jedinica za vođenje FENG-40-50-KF

Broj artikla: 34499

FESTO

s kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                    | Vrijednost                       |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Veličina                    | 40                               |
| Hod                         | 50 mm                            |
| Položaj ugradnje            | proizvoljno                      |
| Vodilica                    | Kuglično vođenje                 |
| Konstruktivna struktura     | Vodilica                         |
| PWIS conformity             | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura okoline         | -20 ... 80 °C                    |
| Maks. sila Fy               | 1.000 N                          |
| Max. sila Fy statička       | 1.260 N                          |
| Maks. sila Fz               | 1.000 N                          |
| Max. sila Fz statička       | 1.260 N                          |
| Maks. moment Mx             | 44 Nm                            |
| Maks. moment Mx statički    | 55 Nm                            |
| Maks. moment My             | 52 Nm                            |
| Maks. moment My statički    | 65 Nm                            |
| Maks. moment Mz             | 52 Nm                            |
| Maks. moment Mz statički    | 65 Nm                            |
| Sila posmaka                | 15 N                             |
| Težina proizvoda            | 2.530 g                          |
| Vrsta pričvršćenja          | s unutarnjim navojem             |
| Materijal - napomena        | RoHS sukladno                    |
| Material of guide component | Čelik za poboljšanje             |
| Material housing            | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate         | Anodised wrought aluminium alloy |