

Jedinica za vođenje FENG-80-500-KF

Broj artikla: 34528

FESTO

s kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	80
Hod	500 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	2.300 N
Max. sila Fy statička	3.120 N
Maks. sila Fz	2.300 N
Max. sila Fz statička	3.120 N
Maks. moment Mx	170 Nm
Maks. moment Mx statički	231 Nm
Maks. moment My	191 Nm
Maks. moment My statički	259 Nm
Maks. moment Mz	191 Nm
Maks. moment Mz statički	259 Nm
Sila posmaka	40 N
Težina proizvoda	14.280 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Čelik za poboljšanje