

Jedinica za vođenje FENG-100-250-KF

Broj artikla: 34533

FESTO

s kugličnim vođenjem, služi za osiguranje od zakretanja, nudi visoku točnost vođenja.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Veličina | 100 |
| Hod | 250 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vodilica | Kuglično vođenje |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Maks. sila Fy | 2.300 N |
| Max. sila Fy statička | 3.120 N |
| Maks. sila Fz | 2.300 N |
| Max. sila Fz statička | 3.120 N |
| Maks. moment Mx | 198 Nm |
| Maks. moment Mx statički | 268 Nm |
| Maks. moment My | 197 Nm |
| Maks. moment My statički | 267 Nm |
| Maks. moment Mz | 197 Nm |
| Maks. moment Mz statički | 267 Nm |
| Sila posmaka | 40 N |
| Težina proizvoda | 14.915 g |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of guide component | Čelik za poboljšanje |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | Čelik za poboljšanje |