


Zakretna prirubnica SNGB-200

Broj artikla: 34548

FESTO

za cilindre DNG, DNGU, odgovarajuće postolje ležaja LN, LSN.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | 200 |
| Zasnovano na normi | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Težina proizvoda | 9.900 g |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, pričvršćenje | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, vijci | Čelik pocinčano |