


Utičnica MSSD-C

Broj artikla: 34583

FESTO

za magnetne svitke i ventile, raspored priključka prema DIN EN 175 301, oblik A.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maritime classification	see certificate
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Izlaz kabela	Kutni
Opaska na izlazu kabela	90° rotatable
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	22 g
Električni priključak	3-polni Utičnica kutna Plug pattern type A to EN 175301-803 prema DIN EN 175301-803 četverokutni oblik MSC četverokutni oblik MSN1
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni priključak 2	Vijčana stezaljka
Područje pogonskog napona DC	0 ... 300 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 250 V
Strujna opteretivost kod 40°C	16 A
Priključak zaštitnog vodiča	postoji
Navojni spoj kabela	Pg9
Promjer kabela	6 ... 8 mm
Nazivni presjek vodiča	≤ 1,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP65
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 90 °C
Temperatura ležaja	-40 ... 90 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Plastika
Boja, kućište	crno
Material seals	NBR